

Kjøle- og fryserom

Rommene er laget av materialer av høy kvalitet, har lavt energiforbruk og lavt støynivå som gjør disse produktene det ideelle valget når det gjelder å lagre matvarer. De kjøleenheter som vi produserer i vår egen fabrikk i Finland har blitt designet for å være både kraftig og energieffektiv.

Bygg ditt egen kjølerom - www.porkka.no



R404A

R290

CO₂



Step-in kjøle- og fryserom

Kjøleenheter produsert i vår egen fabrikk er designet for å være både kraftige og energieffektive. Digitale temperaturdisplay med innebygd akustisk og optisk høy/lav temperaturalarm. Disse kan kobles via et rele uten spenning til byggets styringssystem. Kontrolleren er også utstyrt med HACCP-funksjoner for å imøtekomme strengere bestemmelser om obligatorisk temperaturovervåkning. Enheten eller enhetene kan kobles til en uavhengig overvåkningsserver med automatisk registrering av temperaturer i sanntid via Internett. Det kan også sendes alarm til GPRS-aktivert mobiltelefon, PC eller via e-post.

Nøye planlagte materialer og detaljer

Kjølerom fra Porkka er produsert av prefabrikkerte CFC HCFC-fri polyuretanisolerte modulelementer. Synlig utvendig overflate på panelene er dekket med slitesterk ripebestandig polyester, som er klassifisert som ufarlig for matvarer. Isolasjonstykkelse med utmerket termisk effekt er standard 80 mm og med 100 mm på forespørsel for frysertilbehør hvis det kreves.

Dørene er semi-falset og leveres med kraftige hengsler og låsbart dørhåndtak med nødutløser. Terskler og karmen er produsert i holdbart rustfritt stål med varmer levert som frysertilbehør. Dørene er forhåndsmontert på et panel for enkel montering på stedet.

Gulvene, (hvis levert), er isolerte og produsert i sterk skipskryssfiner som er dekket med sklisikker glassfiberharpiks. Belastningsgrensen for standardgulv er maks. 40 kN/m² eller maks 1,0 kN/per 40 mm hjul. Til gulv med stor belastning fås overflate i rustfritt stål som ekstra tilbehør.

Et nydesignet og hygienisk hyllesystem gjør at operatøren kan vaske enkelthyller i industrioppvaskmaskin, mens større dimensjoner øker lagringsområdet i våre rom. Velg fra vårt store utvalg for et rom som passer til dine krav.



Porkka kjølerom med volum fra 1,2 til 22 m³

- Tre temperaturområder; +2 til +12 °C (justeres i trinn på 1 °C) for god avkjøling. For lagring av ferskt kjøtt og fersk fisk skal temperaturen være -2 til +5 °C og for frossent kjøtt og fisk fra -18 til -22 °C.
- Porkka anbefaler 100 mm luftåpning rundt hele rommet
- Isolering fra 80 til 100 mm.
- Velg kjølerom uten gulv som kan transporteres ved bruk av tralle. (Kun kjøletemperatur).
- Superkjøl og fryserom må være utstyrt med gulv som enten kan være nedsenket eller med rampe hvis det er behov for tralle.
- Kjøleenhetene kan produseres for plassering enten på venstre eller høyre side av døren, og kan også produseres for tilkobling til et sentralt kjølesystem.
- Døren er enten venstre- eller høyrehengslet eller kan endres på stedet hvis nødvendig.
- Standard utvendig høyde 2100 mm (merk 2140 mm med 100 mm isolasjon) eller 2400 / 2440 mm.
- 4 rekker fullt justerbare hyller leveres for enten to eller tre vegger avhengig av valgt modell. Standard hyller er laget av ABS-plast, og kan vaskes i industrivaskemaskin. Hyller i rustfritt stål er tilgjengelig som tilleggsutstyr.

Step-in kjøle- og fryserom

Tel. 66 98 77 77

Kombinert digitalt temperaturdisplay med innebygde kontrollfunksjoner

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| 1. KJØRELYS for kompressor | 5. Temperatur-/informasjonsdisplay | 9. Lysbryter med lys som angir PÅ-modus |
| 2. Automatisk avriming i gang | 6. Knapp for temperaturjustering | 10. Knapp for standby-modus PÅ/AV |
| 3. KJØRELYS for fordampningsvifte | 7. Knapp for manuell avriming | 11. Knapp for fuktighetskontroll |
| 4. Alarm aktivert | 8. Innstillingsknapp | 12. Knapp for sensordisplay |



Alarmfunksjoner

Porkka temperaturdisplay er utstyrt med innebygd temperaturalarm for høy/lav temperatur som er både akustisk og visuell og som også kan kobles til bygningens hovedsystem ved bruk av en spenningsfri tilkobling.




HACCP

Allsidige, innebygde HACCP-egenskaper (Hazard Analysis and Critical Control Point) muliggjør kontinuerlig temperaturovervåking i sanntid i henhold til NORoepan Food Act, som er implementert av mange land.

Luftkjølt støvfilter for kondensator

Luftinntaket til kondensatoren er montert på nedre del av kjøleaggregatet. Dette sikrer at bare den aller kaldeste luften brukes, noe som bidrar til lavere driftskostnader og forlenget levetid for enheten. Støvfilteret bak luftristen er enkelt å rengjøre eller skifte. Kontrolleren gir informasjon om når filteret må rengjøres eller skiftes.



Hyllesystem

Porkkas modulhyllsystem for kjølerom er svært praktisk og enkelt å rengjøre. Standard hylleleveranse inkluderer fire (4) rekker oppvaskmaskinsikre polykarbonat (mattrygt) innlegg og støttemateriell. Hyller leveres for enten 2 eller 3 vegger avhengig av valgt modell.



Sikkerhet

Døren leveres med kraftige hengsler og låsbart dørhåndtak med selvlysende nødutløser som overstyrer dørlåsen hvis noen ved et uhell skulle bli innelåst i rommet. Dørterskel og karm er utstyrt med varmeelement for å hindre at pakningen i rammen fryser på lavtemperaturmodeller. Hvis nødvendig kan også gulvpanelene leveres med innebygd varmeelement for å hindre frost- eller fuktskader under større fryserom.



Tralledrift

For enklere bruke av traller, kan kjølerom leveres uten gulv. I dette tilfellet blir rommet reist på en isolert sokkel og døren utstyrt med slepelest. Installasjonspakken inneholder alle komponentene. Rom for middels og lave temperaturer må alltid leveres med gulv. Er bruk av tralle viktig er det mulig å senke gulvet, eller, hvis over bakken, leveres med valgfri rampe. I begge tilfellene er dørene utstyrt med slepelest.




Step-in kjøle- og fryserom


Tel. 66 98 77 77

Stort og omfattende utvalg med volum opp til 22 m³

Porkka modulkjølerom er tilgjengelig i 81 ulike størrelser med volum fra 1,2 og opp til 22 m³. Alle rommene kan velges med tre temperaturinnstillinger, valgfri isolasjonstykkelse og utvendig høyde. Når dette kombineres med plasseringsmulighetene for enhetene og døralternativene, kan vi trygt si at vi har et massivt utvalg. Derfor er Porkka din perfekte samarbeidspartner da vi er opptatt av å ha lagringsløsninger som passer til dine krav.



1518 L



1518 R

Enhetene kan bestilles for plassering til venstre eller til høyre

Alle Porkka kjøle- og fryserom kan plasseres ved siden av hverandre. Kjøleaggregatet kan plasseres på venstre side (standard) eller på høyre side av fronten hvis nødvendig.

L = Kjøleaggregat på venstre side, høyrehengslet døråpning

R = Kjøleaggregat på høyre side, venstrehengslet døråpning

Step-in kjøle- og fryserom

Tel. 66 98 77 77

Porkka Remote Heat Disposal System (RHDS®)

Alle kjøleprodukter genererer varme og har et visst støynivå. Porkkas kjøle- og fryserom er blant de beste på markedet når det gjelder disse parameterne. Vi har utviklet et system for transport av varmen og ytterligere reduserer støynivåene til et minimum. Vi kaller dette systemet for RHDS ©. (Remote Heat Disposal System) Det vil si at varmen slippes ut på et sted utenfor kjøkkenet

Fordeler med RHDS



- Lavere tempartur på kjøkkenet
 - Varmen blir transportert ut av rommet
 - Lavere lydnivå/støynivå
 - Lavere energiforbruk
- Med lavere omgivelsestemperatur minsker også energiforbruket. I tillegg kan overskuddsvarmen brukes til oppvarming av andre lokaler/rom. Mulig å koble til varmvannssystemet /RHDS WHE)
- Lengre livssyklus
- Når kompressoren ikke behøver å jobbe hele tiden så forlenger det også produktets levetid

Enkel installasjon


- RHDS kan insterelles med følgende avstander fra rommet 20m (Std), 40m och 60m med en maksimal vertiaki høyde på 15 meter
- Slange for tur/retur transport av varme og avkjølt glykolløsning

Nå også med R290

- Kjøøl og superkjøl <10m³
- Fryserom <5m³



Porkka RHDS®-enheten er utstyrt med kjølemiddel-til-væske-varmeveksler.



RHDS®-væske-til-luft-kondensatoren kan monteres på veggen, gulvet eller taket, enten utvendig eller ideelt sett i et område der varmen kan benyttes, som for eksempel lager osv.

Step-in kjøle- og fryserom

Tel. 66 98 77 77

Porkka modulkjølerom tilbyr flere hundre alternativer å velge mellom

	Dybde 900	Dybde 1200	Dybde 1350	Dybde 1500	Dybde 1800	Dybde 2100
Bredde 1200	 1209 * (1,4 B)	 1212 * (1,8 A)	 1213 * (2,3 A)	 1215 * (2,6 A)	 1218 * (3,1 A)	 1221 * (3,7 A)
Bredde 1350	 1309 * (1,6 B)	 1312 * (2,3 B)		 1315 * (2,9 A)	 1318 * (3,6 A)	 1321 * (4,2 A)
Bredde 1500	 1509 * (1,7 B)	 1512 (2,6 B)	 1513 (2,9 B)	 1515 (3,5 A)	 1518 (4,0 A)	 1521 (4,8 A)
Bredde 1800	 1809 * (2,2 B)	 1812 (3,1 B)	 1813 (3,6 B)	 1815 (4,0 B)	 1818 (5,0 A)	 1821 (5,9 A)
Bredde 2100		 2112 (3,7 B)	 2113 (4,2 B)	 2115 (4,8 B)	 2118 (5,9 B)	 2121 (6,9 A)
Bredde 2400		 2412 (4,3 B)		 2415 (5,5 B)	 2418 (6,7 B)	 2421 (8,0 B)
Bredde 2700		 2712 (4,9 B)		 2715 (6,1 B)	 2718 (7,6 B)	 2721 (8,9 B)
Bredde 3000		 3012 (5,4 B)		 3015 (7,0 B)	 3018 (8,5 B)	 3021 (10,1 B)
Bredde 3300					 3318 (9,5 B)	 3321 (11,2 B)
Bredde 3600					 3618 (10,3 B)	 3621 (12,3 B)

Step-in kjøle- og fryserom

Tel. 66 98 77 77

Dybde 2400















Dybde 2700

Dybde 3000

Dybde 3300

Dybde 3600

1

	1224* (4,3 A)		1227* (4,9 A)		1230* (5,4 A)		
	1524 (5,5 A)		1527 (6,1 A)		1530 (7,0 A)		
	1824 (6,7 A)		1827 (7,6 A)		1830 (8,5 A)		1833 (9,5 A)
	2124 (8,0 A)		2127 (8,9 A)		2130 (10,1 A)		2133 (11,2 A)
	2424 (9,0 A)		2427 (9,0 A)		2430 (11,6 A)		2433 (12,9 A)
	2724 (10,4 B)		2727 (11,8 A)		2730 (13,3 A)		2733 (14,7 A)
	3024 (11,6 B)		3027 (13,3 B)		3030 (14,9 A)		3033 (16,4 A)
	3324 (12,9 B)		3327 (14,7 B)		3330 (16,4 B)		
	3624 (14,2 B)		3627 (16,0 B)		3630 (18,0 B)		
** Spesiell hylleutforming, høyde 2400  1833** (9,5 A)  1836** (10,3 A)							

Step-in kjøle- og fryserom

Porkka har nå utviklet en ny serie med kjøleenheter som er enda mer effektive og miljøvennlige.

1 Dette er oppnådd ved bruk av R290 kjølemedium, naturlig hydrokarbon, høy effektivitet kombinert med svært lav global oppvarming (GWP 3) noe som gjør den nye Porkka kjøleenheten til det optimale valget.

Enda viktigere er de store energibesparelsene. I tester har vi oppnådd opptil 33 % reduksjon i strømforbruket.

Dette vil spare brukere av Porkka prefabrikkerte kjøle- og fryserom for store driftskostnader i utstyrets levetid.



R290	C950	M950	F850	F851
Temperaturområde	+2°C ... +12°C	-2°C ... +5°C	-22°C ... -18°C	-22°C ... -18°C
Volum	< 10 m³	< 10 m³	< 5 m³	5-10 m³
Tilkoblingsstrøm (plug-in)	0,7 kW	0,7 kW	1,43 kW	1,9 kW
Sikring	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 16 A
Spennings	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Omgivelsestemperatur	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C
Kjølemedium	R 290	R 290	R 290	R 290
Plug in	*	*	*	*
RHDS	*	*	*	
WHE	*	*	*	

Step-in kjøle- og fryserom

Tel. 66 98 77 77

	1209	1212	1213	1215	1218	1221	1224	1227	1230		
	(1,4 B)	(1,8A)	(2,3A)	(2,6 A)	(3,1 A)	(3,7 A)	(4,3 A)	(4,9 A)	(5,4 A)		
2,1											
2,4											
	1309	1312	1315	1318	1321						
	(1,6 B)	(2,3 B)	(2,9 A)	(3,6 A)	(4,2 A)						
2,1											
2,4											
	1509	1512	1513	1515	1518	1521	1524	1527	1530		
	(1,7 B)	(2,6 B)	(2,9 B)	(3,5 A)	(4,0 A)	(4,8 A)	(5,5 A)	(6,1 A)	(7,0 A)		
2,1											
2,4											
	1809	1812	1813	1815	1818	1821	1824	1827	1830	1833	1836
	(2,2 B)	(3,1 B)	(3,6 B)	(4,0 B)	(5,0 A)	(5,9 A)	(6,7 A)	(7,6 A)	(8,5 A)	(9,5 A)	(10,3 A)
2,1											
2,4											
	2112	2113	2115	2118	2121	2124	2127	2130	2133	2136	
	(3,7 B)	(4,2 B)	(4,8 B)	(5,9 B)	(6,9 A)	(8,0 A)	(8,9 A)	(10,1 A)	(11,2 A)	(12,3 A)	
2,1											
2,4											
	2412	2415	2418	2421	2424	2427	2430	2433	2436		
	(4,3 B)	(5,5 B)	(6,7 B)	(8,0 B)	(9,0 A)	(10,4 A)	(11,6 A)	(12,9 A)	(12,4 A)		
2,1											
2,4											
	2712	2715	2718	2721	2724	2727	2730	2733	2736		
	(4,9 B)	(6,1 B)	(7,6 B)	(8,9 B)	(10,4 B)	(11,8 A)	(13,3 A)	(14,7 A)	(16,0 A)		
2,1											
2,4											
	3012	3015	3018	3021	3024	3027	3030	3033	3036		
	(5,4 B)	(7,0 B)	(8,5 B)	(10,1 B)	(11,6 B)	(13,3 B)	(14,9 A)	(16,4 A)	(18,0 A)		
2,1											
2,4											
	3318	3321	3324	3327	3330						
	(9,5 B)	(11,2 B)	(12,9 B)	(14,7 B)	(16,4 B)						
2,1											
2,4											
	3618	3621	3624	3627	3630						
	(10,3 B)	(12,3 B)	(14,2 B)	(16,0 B)	(18,0 B)						
2,1											
2,4											

F850, C950, M950	< 5 m ³
F851, C950, M950	5 < 10 m ³
Ikke aktuelt	10 m ³ <

Step-in kjøle- og fryserom

Porkka modulrom er allsidige og med automatisk drift, er enkelt å installere og produsert av komponenter av høy kvalitet. Tilgjengelig i en rekke størrelser og med ulike driftstemperaturer og kan leveres med eller uten gulv for transport med tralle.

Det er solgt tusenvis av Porkka modulkjølerom over hele verden. Enkel installasjon og bruk av vårt egenproduserte kjøleaggregat kombinert med et stort antall størrelser og utforminger, gjør Porkka kjølerom til et populært valg.

Med tre temperatursoner, kjølig, superkjøl og frys, kan det lagres et stort utvalg av temperatursensitive produkter.

Vårt eget design av hyller ved bruk av materialer som er enkle å rengjøre, er Porkka modulkjølerom ideelt for mange typer virksomheter inkludert lagring av matvarer og vitenskapelig og marine bruksområder



Porkka kjøleaggregat – tekniske data

	C940	C1240	M940	M1240	F840	F1140	F1540
Temperaturområde	+2°C ... +12°C	+2°C ... +12°C	-2°C ... +5°C	-2°C ... +5°C	-22°C ... -18°C	-22°C ... -18°C	-22°C ... -18°C
Volum	< 12 m ³	< 22 m ³	< 12 m ³	< 22 m ³	< 11 m ³	< 14 m ³	< 22 m ³
Tilkoblingsstrøm (plug-in)	0,81 kW	1,07 kW	1,20 kW	1,62 kW	1,42 kW	1,91 kW	2,19 kW (2,27 kW)
Tilkoblingsstrøm (CC)	0,33 kW	0,39 kW	1,32 kW	1,83 kW	1,32 kW	1,83 kW	1,83 kW
Tilkoblingsstrøm H2O *	0,73 kW	0,99 kW	1,12 kW	1,54 kW	1,33 kW	1,83 kW	2,08 kW (2,16 kW)
Tilkoblingsstrøm RHDS®*	0,86 kW	1,13 kW	1,26 kW	1,68 kW	1,48 kW	1,97 kW	2,27 kW (2,35 kW)
Sikring	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 16 A	3 x 10 A
Spennning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400V/50Hz 3-Ph (220V 3-ph N)
Kjøleeffekt (CC)	1 330 W	1 900 W	1 240 W	1 800 W	1 200 W	1 430 W	2 025 W
Fordampningstemperatur (CC)	-8°C	-8°C	-10°C	-10°C	-28°C	-28°C	-28°C
Omgivelsestemperatur	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C
Kjølemedium	R452A	R452A	R452A	R452A	R452A	R452A	R452A
Lydnivå 1 m / 1,5 m (dB re 20 µPa)	53 dB (A)	53 dB (A)	53 dB (A)	53 dB (A)	55 dB (A)	58 dB (A)	59 dB (A)
Lydtrykknivå 1m / 1,5 m (dB re 20 µPa) RHDS®	49 dB (A)	49 dB (A)	49 dB (A)	49 dB (A)	51 dB (A)	54 dB (A)	55 dB (A)
RHDS® flytende kondensator	RHDS® 2140	RHDS® 2160	RHDS® 2140	RHDS® 2160	RHDS® 2140	RHDS® 2160	2 x RHDS® 2140
Akustisk trykk for væske-kondensator på stedet 10 m (dB re 20 µPa)	34 dB (A)	34 dB (A)	34 dB (A)	34 dB (A)	34 dB (A)	34 dB (A)	37 dB (A)
Tillatt temperaturområde på væskekon- densator plassering	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C

NB! Ved mangel på ventilasjon eller at omgivelsestemperaturen holder seg over eller under anbefalte nivåer i lengre perioder, kontakt oss for løsninger.

* Inkludert RHDS® væske-kondensator

Step-in kjøle- og fryserom

Tel. 66 98 77 77

	1209	1212	1213	1215	1218	1221	1224	1227	1230		
	(1,4 B)	(1,8A)	(2,3A)	(2,6 A)	(3,1 A)	(3,7 A)	(4,3 A)	(4,9 A)	(5,4 A)		
2,1											
2,4											
	1309	1312	1315	1318	1321						
	(1,6 B)	(2,3 B)	(2,9 A)	(3,6 A)	(4,2 A)						
2,1											
2,4											
	1509	1512	1513	1515	1518	1521	1524	1527	1530		
	(1,7 B)	(2,6 B)	(2,9 B)	(3,5 A)	(4,0 A)	(4,8 A)	(5,5 A)	(6,1 A)	(7,0 A)		
2,1											
2,4											
	1809	1812	1813	1815	1818	1821	1824	1827	1830	1833	1836
	(2,2 B)	(3,1 B)	(3,6 B)	(4,0 B)	(5,0 A)	(5,9 A)	(6,7 A)	(7,6 A)	(8,5 A)	(9,5 A)	(10,3 A)
2,1											
2,4											
	2112	2113	2115	2118	2121	2124	2127	2130	2133	2136	
	(3,7 B)	(4,2 B)	(4,8 B)	(5,9 B)	(6,9 A)	(8,0 A)	(8,9 A)	(10,1 A)	(11,2 A)	(12,3 A)	
2,1											
2,4											
	2412	2415	2418	2421	2424	2427	2430	2433	2436		
	(4,3 B)	(5,5 B)	(6,7 B)	(8,0 B)	(9,0 A)	(10,4 A)	(11,6 A)	(12,9 A)	(12,4 A)		
2,1											
2,4											
	2712	2715	2718	2721	2724	2727	2730	2733	2736		
	(4,9 B)	(6,1 B)	(7,6 B)	(8,9 B)	(10,4 B)	(11,8 A)	(13,3 A)	(14,7 A)	(16,0 A)		
2,1											
2,4											
	3012	3015	3018	3021	3024	3027	3030	3033	3036		
	(5,4 B)	(7,0 B)	(8,5 B)	(10,1 B)	(11,6 B)	(13,3 B)	(14,9 A)	(16,4 A)	(18,0 A)		
2,1											
2,4											
	3318	3321	3324	3327	3330						
	(9,5 B)	(11,2 B)	(12,9 B)	(14,7 B)	(16,4 B)						
2,1											
2,4											
	3618	3621	3624	3627	3630						
	(10,3 B)	(12,3 B)	(14,2 B)	(16,0 B)	(18,0 B)						
2,1											
2,4											

C 940, M 940, F 840


C 1240, M 1240, F1140





C 1240, M 1240, F1541

Step-in kjøle- og fryserom

Tel. 66 98 77 77

Isolasjonstykkelse 80 mm (100 mm som alternativ)




Isolasjonstykkelse 80 mm (100 mm som alternativ)1309
1350/9001312
1350/12001315
1350/15001318
1350/18001321
1350/2100

1

Step-in kjøle- og fryserom

Tel. 66 98 77 77

Isolasjonstykkelse 80 mm (100 mm som alternativ)



Step-in kjøle- og fryserom

Tel. 66 98 77 77

Isolasjonstykkelse 80 mm (100 mm som alternativ)

1809 1800/900	1812	1813 1800/1350	1815 1800/1500	1818	1821	1824 1800/2400	1827 1800/2700	1830 1800/3000	1833 1800/3300	1836 1800/3600
										


1

Step-in kjøle- og fryserom

Tel. 66 98 77 77

Isolasjonstykkelse 80 mm (100 mm som alternativ)




2112 2100/1200 2113 2100/1350 2115 2100/1500 2118 2100/1800 2121 2100/2100 2124 2100/2400 2127 2100/2700 2130 2100/3000 2133 2100/3300 2136 2100/3600



Step-in kjøle- og fryserom

Tel. 66 98 77 77




Isolasjonstykkelse 80 mm (100 mm som alternativ)

2412 2400/1200	2415 2400/1500	2418 2400/1800	2421 2400/2100	2424 2400/2400	2427 2400/2700	2430 2400/3000	2433 2400/3300	2436 2400/3600
								

Step-in kjøle- og fryserom

Tel. 66 98 77 77


Isolasjonstykkelse 80 mm (100 mm som alternativ)

2712 2700/1200	2715 2700/1500	2718 2700/1800	2721 2700/2100	2724 2700/2400	2727 2700/2700	2730 2700/3000	2733 2700/3300	2736 2700/3600
								

Step-in kjøle- og fryserom

Tel. 66 98 77 77

Isolasjonstykkelse 80 mm (100 mm som alternativ)






3012 3000/1200	3015 3000/1500	3018 3000/1800	3021 3000/2100	3024 3000/2400	3027 3000/2700	3030 3000/3000	3033 3000/3300	3036 3000/3600
								

1

Step-in kjøle- og fryserom

Tel. 66 98 77 77

Isolasjonstykkelse 80 mm (100 mm som alternativ)


3318
3300/1800**3321**
3300/2100**3324**
3300/2400**3327**
3300/2700**3330**
3300/3000

Step-in kjøle- og fryserom


Tel. 66 98 77 77

Isolasjonstykke 80 mm (100 mm som alternativ)


3618
3600/1800




3621
3600/2100



3624
3600/2400



3627
3600/2700



3630
3600/3000

